

## ステンコロリン スーパーゲル スプレー

ゲル状切削油 スプレータイプ

難削材用切削油（塩素系）

### ◆ステンコロリン赤スーパーゲル スプレー

加工材料：ステンレス、アルミニウム（アルミダイカスト）、銅、チタン合金、ベリリウム、インコネル及び加工困難な材料。  
（鉄加工時のみ事前にテストをしてください。）

色相：オフホワイト （容量：180ml）



「ステンレスも切削できる 塩素フリータイプ」

### ◆ステンコロリン緑スーパーゲル スプレー

加工材料：一般鋼材、鋳鉄、鉄全般。  
ステンレス、アルミニウム（アルミダイカスト）、チタン合金等のあらゆる金属。

色相：アイボリー （容量：180ml）



#### 【特 長】

スーパーゲル（180g 缶）のスプレータイプです。  
スプレーした時の液だれがありません。  
スーパーゲルは約50℃以上で溶けて液体になり刃先に浸透して切削力を発揮します。  
スーパーゲルはゲル状のため、細いドリルより太いドリル（Φ5 mm以上）に効果的です。

#### 【用 途】

金属の穴あけ（ドリル、ステップドリル、ホールソー）、ねじ切り（タップ・ダイス）、切断（セーバーソー）作業に最適です。  
※旋盤加工（外径、内径、溝入れ、突切り等）、フライス加工等の連続切削ではゲルの塗布がむずかしい為、効果が出ない場合があります。液体タイプをお勧めいたします。

#### 【使用方法】

使用前に缶をよく振り中のゲルを攪拌してからタップ、ドリル等の工具又は加工箇所にもスプレーしてください。

#### 【注 意】

缶が冷えると中のゲルが固くなり噴射した時、バルブにつまり液が出なくなる場合があります。その場合は、暖かい所（15℃以上）に横にして置いておくとバルブにつまったゲルが柔らかくなり噴射できるようになります。

